

3M Science.
Applied to Life.™

CUBITRON II

Hookit 775L

Teraz dostępne
w nowych
gradacjach: P240+
P320+ P400+

Jeszcze lepsze efekty Twojej pracy



> Szybsza obróbka*

Lepsza wydajność i większa ilość
obrobionych elementów jednym dyskiem

> Dłuższa żywotność*

Niższe koszty i brak konieczności
częstej wymiany dysków

> Powtarzalne rezultaty



Zminimalizowana ilość poprawek
dzięki stałej jakości wykończenia

* W porównaniu do tradycyjnych materiałów ściernych



CUBITRON™ II

Przedstawiamy 3M™ Cubitron™ II 775L Hookit™ Clean Sanding Film Disc wykorzystujący rewolucyjne w technologii szlifowania rozwiązanie, w postaci precyzyjnie kształtowanego ziarna ściernego, które ma zdolność do samoostrzenia, tworząc nowe, ostre krawędzie. Sprawia to, że produkty zawierające ziarno Cubitron™ II pracują szybciej, nie przegrzewając szlifowanych elementów, zużywają się wolniej i bardzo równomiernie, co skutkuje dłuższą żywotnością i jednorodnością wykończenia powierzchni.

Ziarno konwencjonalne



Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M™




Dedykowane zastosowania:

- agresywne szlifowanie powierzchni szpachlowanych i starych lakierów przed malowaniem, usuwanie i czyszczenie z rdzy,
- wyrównanie powierzchni, usuwanie defektów, zgrubne ujednolicanie powierzchni (metal, kompozyty),
- szlifowanie wyrobów z blachy przed malowaniem – przygotowanie do malowania (szafki, obudowy),
- szlifowanie i wyrównywanie drewna,
- szlifowanie aluminium, powierzchni akrylowych, szpachli.


Cechy produktu:

- zawiera ziarno ściernie Cubitron™ II – szybko zbierają nadatki i na długo pozostają ostre,
- podkład to gruba FOLIA – odporna na rozerwanie, zapewniająca trwałe i odporne krawędzie dysku,
- jednorodne krawędzie wycinane laserowo, oznaczenie gradacji „wypalone” na każdym dysku,
- Multihole – system małych otworów – wydajne usuwanie pyłu bez ryzyka rozerwania dysku,
- welur Hookit™ – ponadprzeciętne trzymanie dysku na podkładkach 3M™.

Test ilości usuniętego materiału w ciągu 6 minut



Test czasu pracy dysku do momentu zużycia



3M™ Cubitron™ II Hookit dyski bezotworowe

Nr magazynowy	Gradacja	Rozmiar	Pakowanie
7100046325	80+	125 mm	50/250 szt.
7100046327	80+	150 mm	50/250 szt.
7100046326	120+	125 mm	50/250 szt.
7100046328	120+	150 mm	50/250 szt.
7100064174	150+	125 mm	50/250 szt.
7100064273	150+	150 mm	50/250 szt.
7100064176	180+	125 mm	50/250 szt.
7100064272	180+	150 mm	50/250 szt.
7100064179	220+	125 mm	50/250 szt.
7100064274	220+	150 mm	50/250 szt.
7100145403	240+	125 mm	50/250 szt.
7100145407	240+	150 mm	50/250 szt.
7100145405	320+	125 mm	50/250 szt.
7100145462	320+	150 mm	50/250 szt.
7100145436	400+	125 mm	50/250 szt.
7100145469	400+	150 mm	50/250 szt.

3M™ Cubitron™ II Hookit dyski wielootworowe

Nr magazynowy	Gradacja	Rozmiar	Pakowanie
7100045070	80+	125 mm	50/250 szt.
7100045072	80+	150 mm	50/250 szt.
7100045071	120+	125 mm	50/250 szt.
7100045073	120+	150 mm	50/250 szt.
7100064175	150+	125 mm	50/250 szt.
7100065918	150+	150 mm	50/250 szt.
7100064177	180+	125 mm	50/250 szt.
7100064178	180+	150 mm	50/250 szt.
7100064270	220+	125 mm	50/250 szt.
7100064271	220+	150 mm	50/250 szt.
7100145362	240+	125 mm	50/250 szt.
7100145316	240+	150 mm	50/250 szt.
7100145363	320+	125 mm	50/250 szt.
7100141692	320+	150 mm	50/250 szt.
7100145404	400+	125 mm	50/250 szt.
7100145455	400+	150 mm	50/250 szt.



3M Poland Sp. z o.o.
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Telefon 48 22 739 60 00
Fax 48 22 739 60 01
Web 3m.pl

Gwarancja, ograniczone środki zaradcze oraz wyłączenie odpowiedzialności: Na użycie i skuteczność produktu 3M w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników pozostających poza kontrolą firmy 3M, o których wiedzę posiada i które kontroluje wyłącznie użytkownik. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę produktu 3M i ustalenie, czy jest on zgodny do określonego celu i odpowiedni do danego sposobu aplikacji. 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M spełnia odpowiednią specyfikację produktu w momencie jego dostarczenia, chyba że dodatkowa gwarancja została wyraźnie podana na opakowaniu lub w literaturze produktu. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, ZWYCZAJÓW I PRAKTYKI HANDLOWEJ. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków niniejszej gwarancji, jedynym dostępnym rozwiązaniem jest wymiana produktu 3M lub zwrot pieniędzy, wedle uznania 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności: Za wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z użycia produktu 3M, zarówno bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej, w tym gwarancji, umowy, zaniedbania lub pełnej odpowiedzialności.

Prosimy poddać recyklingowi. Wydrukowano w Polsce. © 3M 2018. 3M i Scotch-Brite to znaki towarowe 3M Company. Wszystkie prawa zastrzeżone.