



Science.
Applied to Life.™



3M Dział Materiałów Ściernych

Poznaj technologię Clean and Strip



Dyski Clean and Strip od Scotch-Brite™ zostały zaprojektowane, jako rozwiązanie do ciężkiej pracy przy obróbce metalu.

- Sprawne usuwanie farby, rdzy i powłok lakierniczych, pianki poliuretanowej, kauczuku, masy szpachlowej bez ingerencji w obrabiany element
- Poręczny dysk dopasowuje się do wąskich, trudno dostępnych przestrzeni zapewniając pełne przygotowanie powierzchni
- Szybsze i efektywniejsze niż szczotki druciane
- Odporne na zapychanie i przegrzewanie zapewniają długą i regularną pracę przez całą żywotność dysku
- Odporny na zabrudzenia materiał o nietkanej strukturze zapewnia najlepsze osiągi przez całą żywotność dysku

XT-RD




<u>Nr katalogowy</u>	<u>Rozmiar (mm)</u>	<u>Gradacja</u>	<u>Kolor</u>	<u>MOS (RPM)</u>
FN510042420	100 × 13	X CRS	fioletowy	6 000
XT003494041	150 × 13	X CRS	fioletowy	4 000
XT003494082	200 × 13	X CRS	fioletowy	3 000

XT-DC



<u>Nr katalogowy</u>	<u>Rozmiar (mm)</u>	<u>Gradacja</u>	<u>Kolor</u>	<u>MOS (RPM)</u>
FN510078101	115 × 22	X CRS	fioletowy	11 000

Dyski włókninowe Scotch-Brite™ do zadań specjalnych.



Odmiany

- XT-RD dysk na sztywnej podkładce do bezpośredniego montażu na szlifierce kątowej
- XT-DC dysk z otworem do montażu na skręcanym trzpieniu do szlifierki prostej i wiertarki
- CG-RD półelastyczny dysk włókninowy na sztywnej podkładce do bezpośredniego montażu na szlifierce kątowej
- CG-DC półelastyczny dysk włókninowy do ogólnych zastosowań z otworem do montażu na skręcanym trzpieniu do szlifierki prostej i wiertarki


CG-RD

Nr katalogowy	Rozmiar (mm)	Gradacja	Kolor	MOS (RPM)
FN510055091	100 × 13	X CRS	niebieski	6 000
FN510055109	150 × 13	X CRS	niebieski	4 000
FN510060083	200 × 13	X CRS	niebieski	3 000



CG-DC

Nr katalogowy	Rozmiar (mm)	Gradacja	Kolor	MOS (RPM)
FN510079422	115 × 22	X CRS	niebieski	11 000





Gwarancja, ograniczone środki zaradcze oraz wyłączenie odpowiedzialności. Na użycie i skuteczność produktu 3M w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników pozostających poza kontrolą firmy 3M, o których wiedzę posiada i które kontroluje wyłącznie użytkownik. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę produktu 3M i ustalenie, czy jest on zdalny do określonego celu i odpowiedni do danego sposobu aplikacji. 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M spełnia odpowiednią specyfikację produktu w momencie jego dostarczenia, chyba że dodatkowa gwarancja została wyraźnie podana na opakowaniu lub w literaturze produktu. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, ZWYCZAJÓW I PRAKTYKI HANDLOWEJ. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków niniejszej gwarancji, jedynym dostępnym rozwiązaniem jest wymiana produktu 3M lub zwrot pieniędzy, wedle uznania 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności. Za wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z użycia produktu 3M, zarówno bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej, w tym gwarancji, umowy, zaniedbania lub pełnej odpowiedzialności.



3M Poland Sp. z o.o

al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Telefon +48 22 739 60 00
Fax +48 22 739 60 01
Web www.3m.pl

Prosimy poddać recyklingowi.
Wydrukowano w Polsce © 3M 2016.
Wszystkie prawa zastrzeżone.