



Science.
Applied to Life.™

SZLIFOMANIA ZAPROSZENIE

Aplikacje, produkty, nowości
w materiałach ściernych!

Partnerzy wydarzenia



SUKCES
ZAMOCOWANIA



**SPRAWDŹ
NAJNOWSZE
PASY CUBITRON™ II
I TARCZE 3M™ SILVER!**

3M oraz Sukces Zamocowania zapraszają na wyjątkowe wydarzenie:

Aplikacje, produkty, nowości w materiałach ściernych!

Przyjdź i szlifuj swoją wiedzę i umiejętności wraz z ekspertami z 3M!

- Szukasz sposobów na usprawnienie swojej pracy?
- Chcesz być o krok przed swoimi konkurentami?
- Obecne rozwiązania które stosujesz nie są w pełni zadowalające?

Zatem dobrze trafiłeś!


Już **20 września 2018 r.** w siedzibie firmy **Sukces Zamocowania** przy **ul. Hetmańskiej 1 w Jaworznie**, zapraszamy na spotkanie specjalistów z branży obróbki metali, podczas którego nasi eksperci wyjdą naprzeciw powszechnie spotykanym ograniczeniom w procesach obróbki ścierniej oraz zaprezentują najbardziej innowacyjne rozwiązania w branży wykorzystujące rewolucyjne technologie Precyzyjnie Kształtowanych Ziaren 3M, 3M™ Cubitron™ II i 3M™ Scotch-Brite™.

Dojazd do firmy
Sukces Zamocowania,
ul. Hetmańska 1,
43-600 Jaworzno

Zarejestruj się poprzez
stronę internetową:
www.szlifomania.pl
Pomoc i informacje
w kwestii rejestracji
pod numerem telefonu:
+48 22 739 64 15

Na każdego uczestnika
czekają darmowe produkty,
bezcenna wiedza oraz
niespodzianki.

Udział w wydarzeniu
jest **bezpłatny**.



W programie

Weź udział w naszych zadaniach i wykonaj wyjątkową pamiątkę z wydarzenia – skrzynkę narzędziową!

- 10:00 Rejestracja
- 10:30 Otwarcie wydarzenia
- 10:45–11:30 Szkolenie teoretyczne z materiałów ściernych 3M
- 11:30–14:30 Szkolenie praktyczne – pasy ściernie 3M™ Cubitron™ II i 3M™ Scotch-Brite™ (demo van FEIN)
- Szkolenie praktyczne – tarcze do cięcia i szlifowania 3M™ Silver (namiot 1)
- Szkolenie praktyczne – materiały 3M™ Cubitron™ II i 3M™ Scotch-Brite™ na szlifierkę kątową (namiot 2)
- Szkolenie praktyczne – koła nawijane i sprasowane, szczotki 3M™ Scotch-Brite™ (namiot 3)
- Szkolenie praktyczne – dyski do szlifowania oscylacyjnego 3M™ Cubitron™ II (namiot 4)
- Starcie Szlifierzy – sprawdź się! (namiot 5)
- 12:30–13:00 Obiad
- 14:30–15:00 Zakończenie spotkania, **odbiór Pakietów Uczestnika z upominkami**

Weź udział w SZLIFOMANII, dokonaj zakupu produktów 3M™ Cubitron™ II, 3M™ Silver lub 3M™ Scotch-Brite™ i odbierz darmową torbę narzędziową!

Regulamin promocji dostępny w dniu wydarzenia.
Promocja obowiązuje w dn. 20.09–04.10.2018r.
Promocja dedykowana jest dla klientów obecnych na wydarzeniu.



Poznaj najnowsze produkty z Precyzyjnie Kształtowanym Ziarnem 3M!

Tarcze do cięcia i szlifowania 3M™ Silver




Tarcze 3M™ Silver do szlifowania i cięcia reprezentują nową klasę materiałów ściernych do szlifierek kątowych – wykorzystując legendarną agresywność i żywotność Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna Ściernego 3M. Są idealnym wyborem do takich zastosowań jak wyrównywanie spawów, fazowanie, ukosowanie krawędzi i innych – oferują szybsze skrawanie i dłuższą żywotność niż tarcze elektrokorundowe i cyrkonowe. Umożliwiają obróbkę większej liczby elementów jedną tarczą a operatorzy spędzają mniej czasu na ich wymianę – co przekłada się na większą wydajność.

Pasy ściernie 3M™ Cubitron™ II 384F, 784F, 723D




Pasy 384F, 784F, 723D wytyczają nowe standardy w szybkości skrawania, żywotności i redukcji kosztów obróbki dzięki technologii Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna 3M. Nasza nowa oferta pasów Cubitron™ II obejmuje większy wybór ziarnistości, wymiarów i konstrukcji do usuwania naddatków, zgorzeliny, defektów powierzchni, profilowania. Pasy wykazują się doskonałym działaniem w aplikacjach od zautomatyzowanego szlifowania z dużym dociskiem po ręczne aplikacje przy zastosowaniu średniego i małego docisku.

Technologia Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna Ściernego 3M



Precyzyjnie Kształtowane Ziarno Ściernie 3M wykorzystuje technologię mikroreplikacji 3M do formowania ostrych wierzchołków, które z łatwością przecinają metal tworząc nowe, ostre krawędzie. Dzięki temu skrawają chłodniej, szybciej i wystarczająco na dłużej niż konwencjonalne ziarno ściernie.



Konwencjonalne ceramiczne ziarno ściernie ma tendencję do żłobienia metalu, co prowadzi do nagrzewania się obrabianego elementu i ścierniwa, a w rezultacie – wolniejszego skrawania i krótszego czasu eksploatacji tarczy.



3M Dział Materiałów Ściernych
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Telefon 48 22 739-60-00
Fax 48 22 739-60-05
Web www.3m.pl/scierne

Partnerzy wydarzenia

